



介護スタッフの必需品—— 施設安心ミラー

【室内専用】


玄関での入退出チェックに!




転倒サポートなどの見守りに!



エレベータホール等での衝突防止に!



乗り残し、挟み込み事故防止に!




介護スタッフの必需品

施設安心ミラー


【室内専用】

こんなところでお役に立っています



T字路に ラミ





品 番	L5	L7
寸 法 (mm)		
価 格 (税別)	¥26,000	¥38,000
総重量 (kg)	0.36	0.64
像の大きさ (曲率半径)	301R	414R
材 質	ミラー：アクリル 取付金具：アルミ（グレー）	



十字路に ラミドーム








品 番	LT5	LT7
寸 法 (mm)		 像の大きさはLT5の約1.6倍です。
価 格 (税別)	¥38,000	¥68,000
総重量 (kg)	0.82	1.6
像の大きさ (曲率半径)	256R	359R
材 質	ミラー：アクリル 取付金具：アルミ	



角度調整が必要なところに スーパーオーバル




タイプ	クリップ式	ビス式				
品番	SF35C	SF35B	SF55	SF68	SF80	SF81
寸法 (mm)						
価格 (税別)	¥18,000	¥18,000	¥22,000	¥29,800	¥39,500	¥39,500
総重量 (kg)	0.54	0.48	0.71	0.83	1.2	1.3
像の大きさ (曲率半径)	860R	860R	860R	860R	860R	1500R
フレキシブルアーム長さ (mm)	200	200	250	250	250	250
材質	ミラー：アクリル フレキシブルアーム：スチール（白）					

●クリップ式の取付可能厚／パイプ：Φ24～43、板物：15～43mm ●SF35C・SF35B…縦付け、横付けが可能


L字路に ラミコーナー




品番	LC7
寸法 (mm)	
価格 (税別)	¥28,000
総重量 (kg)	0.33
像の大きさ (曲率半径)	359R
材質	ミラー：アクリル 取付金具：アルミ（グレー）




エレベータ入口に FFミラー三方枠用

品番	FVL16A, FVL16B, FVL16C
寸法 (mm)	
価格 (税別)	¥28,000
総重量 (kg)	69
像の大きさ (曲率半径)	180R相当
取付方法	強力両面テープ（裏面に貼付済み）
材質	ポリカーボネート



●ABCタイプの選び方




X	タイプ	品番
0 ～ 35mm	A タイプ	FVL16A
36 ～ 73mm	B タイプ	FVL16B
74 ～ 115mm	C タイプ	FVL16C
115mm以上	該当なし	—

USER'S REPORT

ミラーで無駄な動きが減り、疲れ方が全然違います

ソラスト川口様



ミラーで“見守り”の範囲が広がりました

横浜市 長津田地域プラザ
デイサービスセンター様



スタッフからは、「安心して働けるようになった」
「デザインが良いので、来訪者にも監視のイメージ
を与えない」と好評

ボンセジュール川口様



ミラーで「外出者の確認」と
「転倒事故防止のサポート」が可能に!!

ライフコミュニケーション南与野様



車椅子の人もこれで安心!!
一瞬で、左右の安全を確認

ニチイホーム 鷺沼南様



衝突の不安が解消し、
使っているうちに「便利な道具」と実感!!

そんぼの家 東川口様



K2501

▶ ミラーの導入をご検討の方は
「**無料貸出制度**」をご利用ください!

商品を購入する前に、現場でミラーに映る像の大きさや見える範囲を確認するための制度です。

詳しくはこちら▶

コミー 貸出

検索

製造元 **コミー株式会社**

〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13

TEL : 048-250-5311 FAX : 048-250-5318